

## Таблица распайки интерфейсных разъемов на весах CAS

Модель весов	Тип разъема,назначение выводов
AD,AD-H,AP,DB,DB-II,ER,ER-J,EB,EC,ED,ED-H	DB-9 : 2-TxD ,3-RxD, 7-GND
CL-5000,CL-5000J,LP-II,BW(new)	DB-9 : 2-TxD, 3-RxD, 5-GND
BW	DB-9 : 2-TxD, 1-RxD, 5-GND
LP(ver. 1.5), LP(ver. 1.6)	DB-25 : 2-TxD ,3-RxD, 7-GND
Модель весового индикатора	Тип разъема,назначение выводов
CI-1560,CI-2001A,CI-5010,CI-5200,CI-5500,CI-8000	DB-9 : 2-TxD ,3-RxD, 7-GND
CI-6000A,CI-6020	COM1 DB-9: 2-TxD ,3-RxD, 7-GND ;COM2 DB-9: 2-TxD ,3-RxD, 7-GND
CI-6000A1	COM1 DB-9: 2-TxD ,3-RxD, 5,7-GND ;COM2 DB-9: 2-TxD ,3-RxD, 5-GND
NT-200 (CI-2001A1)	COM1 DB-9: 2-TxD ,3-RxD, 7-GND ;COM2 DB-9: 8-TxD , 9-GND
BW	DB-9 : 2-TxD, 1-RxD, 5-GND
BW(new)	DB-9 : 2-TxD, 3-RxD, 5-GND
RW	DB-9 : 2-TxD, 7-GND